

ΦΩΤΟΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ + ΦΩΤΟΑΝΑΠΛΑΣΗ

ΠΑΛΜΙΚΟ **IPL+RF** ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΠΟΛΙΚΗ

E-LIGHT

Εφαρμογές

- ◆ Αποτρίχωση, δυσχρωμίες (πανάδες-φακίδες)
- ◆ Κολλαγένωση (ρυτίδες)
- ◆ Επιδερμική σύσφιξη (lifting)
- ◆ Ευρυαγγείες
- ◆ Ακμή

Πλεονεκτήματα

- ◆ Ψυχόμενες κεφαλές (υδροψυκτο)
- ◆ Μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής 7x5cm
- ◆ Διπολική ραδιοσυχνότητα ενσωματωμένη στην κεφαλή
- ◆ Ντεπόζιτο νερού στο πάνω μέρος Οπτική επαφή με το νερό
- ◆ Δεν απαιτείται προγραμματισμένη συντήρηση
- ◆ **Δεν απαιτούνται προστατευτικά γυαλιά για τον χειριστή**
- ◆ Πλήρης εγγύηση 2 χρόνων



Τεχνικά

χαρακτηριστικά

- ◆ Πολυπαλμικά προγράμματα μέχρι 6 παλμούς
- ◆ Δυνατότητα ρύθμισης προγραμμάτων κατά βούληση
- ◆ Ενέργεια 1-50j ανά παλμό
- ◆ Μέγεθος spot 40x10mm
- ◆ Συχνότητα RF 1 Mhz (διπολική)
- ◆ Εύρος παλμού: 0,1-10ms (ρυθμιζόμενο)
- ◆ Εύρος μεταξύ των παλμών (rest time): 1-100ms (ρυθμιζόμενο)
- ◆ Παλμοί ανά δευτερόλεπτο: 1-6 (ρυθμιζόμενο)
- ◆ Λάμπες 30.000 και 50.000 παλμών

ΧΩΡΙΣ κόστος λειτουργίας!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:
NIKOS TSATSOS

Καβαθά 54, Γουδή 15773, Αθήνα, Τηλ: 210 7775389
Fax: 210 7773634, email: info@tsatsos.gr, www.tsatsos.gr

